

**HOLEX®**
**VCMT 160404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261475 HBX130
GTIN	4045197672063
Clase de artículo	22D

**Descripción**

VCMT 160404 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	M
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro