

Garant**Inserto de cambio rápido para conos roscadores CLM, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	338120 25
GTIN	4045197336187
Clase de artículo	31M

Descripción**Idóneo para:**

Cono roscador de cambio rápido CLM con compensación de longitud mínima n.º 338100 – 338121.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ver n.º 309399– 309447.

Descripción técnica

Ø de gama de sujeción D ₁	2 - 16 mm
Ø d	32 mm
Para pinzas portapiezas ER	25 mm
Para la gama de corte	M6 – M20
Voladizo L	27 mm
Ø exterior D	42 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610	25
Par de apriete máximo	70 Nm
Tipo de producto	Inserto de cambio rápido

