

Garant
Tirante Forma A, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 40

Datos de pedido

Número de pedido	308600 40
GTIN	4045197150905
Clase de artículo	31Z

Descripción
Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

- Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
- En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
- En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto. ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.

Descripción técnica

Ø cabeza D ₁	19 mm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 40
Ángulo A	15 grados
Longitud total L	54 mm
Par de apriete máximo	50 Nm

Adecuado para cono de gran inclinación	40
Rosca M	M16
Ø collar D	23 mm
L ₁	26 mm
Ancho de llave	19 mm
Características de perforación	con taladro
Norma perno de apriete	ISO 7388-3
Tipo de producto	Tirante

Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308820 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308825 40