

**3M****Cinta adhesiva 2 lados rollo 66M, 19mm reutilizable, Ancho×Longitud (mm×m): 50X25**

## Datos de pedido

Número de pedido	083625 50X25
GTIN	8021684192371
Clase de artículo	08M

## Descripción

### Ejecución:

La **3M™ 9195** es una cinta adhesiva de doble cara (cinta adhesiva para moquetas) con fuerza adhesiva diferente en las dos caras (muy adhesiva/despegable). Las moquetas pegadas se pueden volver a retirar de bases y superficies firmes después del uso sin dejar residuos.

### Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

## Descripción técnica

Anchura	50 mm
Color	amarillento
Quality Dress	9195
Longitud	25 m
Material cubierta	Papel siliconado

resistente a altas temperaturas hasta	60 °C
Adherencia de acero	0,8 N/mm
Fecha de consumo preferente	12 mes
Temperatura de almacenamiento	50 - 60 °C
Masa adhesiva	Acrilato
Humedad del almacén	20 - 23 %
Resistencia a la tracción	0,8 N/mm
Espesor	0,13 mm
Particularidad	Fácil de retirar
Capacidad de estiramiento	500 %
Material de base	Papel de celulosa
Aplicación	Instalación de moquetas
Aplicación	Construcción ferial
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
con forro	no
Tipo de producto	Cinta adhesiva