

HOLEX

Tirante junta tórica, forma A, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 30



Datos de pedido

Número de pedido	308610 30
GTIN	4045197648006
Clase de artículo	32Z

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

- Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
- En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
- En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.

Obturado, con junta tórica.

Descripción técnica

Ø collar D	17 mm
Ø cabeza D ₁	13 mm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 30
Adecuado para cono de gran inclinación	30

L ₁	24 mm
Par de apriete máximo	20 Nm
Longitud total L	44 mm
Rosca M	M12
Ángulo A	15 grados
Ancho de llave	14 mm
Características de perforación	con taladro
Norma perno de apriete	ISO 7388-3
Tipo de producto	Tirante

Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 30

308835 30