

**Garant****Tirante Forma B, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	308640 40
GTIN	4045197150967
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Descripción:**

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

**Aplicación:**

- **Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).**
- **En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).**

**Nota:**

Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop. Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

**Descripción técnica**

Rosca M	M16
Longitud total L	44,5 mm
L <sub>1</sub>	16,25 mm
Ø collar D	22,5 mm
Par de apriete máximo	50 Nm

Ø cabeza D <sub>1</sub>	18,95 mm
Adecuado para cono de gran inclinación	40
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 40
Características de perforación	con taladro
Norma perno de apriete	ISO 7388
Tipo de producto	Tirante

## Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
--	-----------