

**HOLEX****Tirante especial con rosca interior, con taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50****Datos de pedido**

Número de pedido	308740 50
GTIN	4045197151070
Clase de artículo	32Z

**Descripción****Descripción:**

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

**Aplicación:**

Para herramientas con mango cónico de gran inclinación **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Nota:**

**Obturado** – con junta tórica.

Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop. Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

**Descripción técnica**

Ø collar D	39,3 mm
L <sub>1</sub>	25,1 mm
Rosca interior	M24
Rosca M	M24
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores	SK 50

Adecuado para cono de gran inclinación	50
Longitud total L	65 mm
Ø cabeza D <sub>1</sub>	32 mm
Par de apriete máximo	150 Nm
Profundidad rosca interior	17,5 mm
Ancho de llave	30 mm
Características de perforación	con taladro
Tipo de producto	Tirante

## Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308825 50