



## Punto rotativo 60°, Cono Morse: 5



### Datos de pedido

Número de pedido	320660 5
GTIN	4019208014364
Clase de artículo	35R

### Descripción

#### Ejecución:

- El cuerpo y la punta rotatoria están templados.
- Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
- Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
- Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
- La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
- Ángulo de punta 60°.

#### Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.

La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

#### Aplicación:

Para todo tipo de tornos, también está indicado para el desbastado y el torneado de precisión.

Ø de carcasa D: 88,5 mm

Longitud útil B: 129 mm

máximo Ø de punta 60° A: 40 mm

Fallo de concentricidad máximo: 0,005 mm

Para peso de la pieza de trabajo: 2000 kg

### Descripción técnica

Cono Morse	CM5
------------	-----

Para peso de la pieza de trabajo	2000 kg
Fallo de concentricidad máximo	0,005 mm
Longitud útil B	129 mm
Ø de carcasa D	88,5 mm
máximo Ø de punta 60° A	40 mm
Tipo de producto	Punta de centrado