

**Garant****CNMG 120404, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 120404 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
Rompevirutas: VM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VM

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado