

**Garant****DNMG 150608, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Clase de artículo	21G

## Descripción

DNMG 150608 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
Rompevirutas: VS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Rompevirutas	VS
Clase	HB7120-1
Aplicación principal	M

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado