


**Garant**
**KNUX 160410R, Clase: HB7120-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Clase de artículo	21G

## Descripción

KNUX 160410R HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Radio angular	1 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Clase	HB7120-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado