

**Garant****Plaquita de tronzar derecha, HB7135, Ancho de tronzado w: 4,1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273160 4,1
GTIN	4045197143297
Clase de artículo	21J

**Descripción****Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	4,1 mm
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Clase	HB7135
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	derecha
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	110 m/min	M
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		