

Garant**CNMG 120412, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120412 HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Radio angular	1,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado