



Taladradora manual pesada, Tipo: 720549



Datos de pedido

Número de pedido	075155 720549
GTIN	4014586876443
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladradora de alta potencia con ajuste del número de revoluciones para el uso flexible en construcción del metal.

- **Giro a derecha/izquierda para corte de roscas hasta M12.**
- **Mandril de sujeción rápida de metal Röhm SUPRA SK de alta calidad.**
- **Con acoplamiento de fricción de par de giro.**
- **Motor alto rendimiento de 1200 W con estabilidad del par.**

Con cambio mecánico de dos marchas.

Ventaja:

Mandril de sujeción rápida de metal Röhm de alta calidad.

Suministro:

Incluido portabrocas de sujeción rápida 3 – 16 mm, empuñadura adicional.

Nota:

Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.º 114000.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Gama de sujeción del portabrocas	3 - 16 mm
Quality Dress	BOS 16-2
Ø máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha	16 mm

Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF
Ø máximo de taladrado espiral en madera 2. ^a marcha	50 mm
Peso	3,7 kg
Consumo de potencia	1200 W
Ø máximo de taladrado espiral en madera 1. ^a marcha	50 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero 2. ^a marcha	10 mm
Intervalo de velocidades 1. ^a marcha	0 - 520 min ⁻¹
Intervalo de velocidades 2. ^a marcha	0 - 1600 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora