


Garant**KNUX 160405R, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160405R HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Radio angular	0,5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Clase	HB7140-1
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado