

Garant
WNMG 060408, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Clase de artículo	21G

Descripción

WNMG 060408 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado