


**Garant**
**SNMG 120408, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,8 mm/rev,
Clase	HB7120-1
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VG
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado