

Garant
VNMG 160404, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Clase de artículo	21G

Descripción

VNMG 160404 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7140-1
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado