


Garant**KNUX 160410L, Clase: HB7140-1****Datos de pedido**

Número de pedido	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160410L HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min**Descripción técnica**

Aplicación principal	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Rompevirutas	VM
Radio angular	1 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HB7140-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado