

Garant**VNMG 160404, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251802 HB7120-1
GTIN	4045197820099
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VM
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404

Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado