


**Garant****WNMG 080408, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 252208 HB7120-1 |
| GTIN              | 4045197820204   |
| Clase de artículo | 21G             |

## Descripción técnica

|   |                    |
|---|--------------------|
| Rompevirutas                                  | VG                 |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 60 - 210 m/min     |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 1,5 - 6 mm         |
| Avance $f$                                    | 0,25 - 0,6 mm/rev, |
| Clase   | HB7120-1           |
| Condición de corte                            | continuo           |
| Radio angular                                 | 0,8 mm             |
| Aplicación principal                          | M                  |
| Asignación fino/desbaste                      | Desbastado         |
| Material de corte                             | HM                 |
| Código ISO plaquita de corte                  | WNMG 080408        |
| Número de cambios/cortes                      | 6                  |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado