

Garant**Plaquita de tronzado/ranurado, CU7025, Ancho de tronzado w: 2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273698 2,5
GTIN	4045197579027
Clase de artículo	21J

Descripción**Ejecución:**

Rompeviruta para diámetros pequeños y reducción de la fuerza de corte.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2,5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Avance f	0,06 - 0,17 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		