


Garant**WNMG 060408, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 060408 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Aplicación principal	M

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado