

Garant
CNMM 120408, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMM 120408 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 8 mm
 Avance f : 0,2 - 0,8 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 180 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	2 - 8 mm
Avance f	0,2 - 0,8 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 180 m/min
Rompevirutas	VR
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm

Clase	HB7140-1
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado