Garant

Cono de expansión hidráulica corto, modelo HT con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 40, Ø de sujeción D1: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	302031 12
GTIN	4045197644763
Clase de artículo	31H

Descripción

Ejecución:

- · Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
- · Con RFID/perforación Balluffchip.
- · Posibilidad de regulación longitudinal axial (regulación de 10 mm).
- · Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Aplicación:

- · Para taladrar, escariar y para el arranque de virutas ligero y pesado en el fresado.
- · Pares máximos transferibles 550 Nm, versión HT (High Torque).
- · Propiedades de amortiguación ideales; en consecuencia, una superficie de pieza óptima, aumento de la duración y protección del husillo.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.° 308820 – 308835, conos reductores n. ° 302135 – 302187.

Nota:

V = ¡recorrido de regulación máximo!

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	50 mm
Longitud útil L ₁	31 mm

Hoja de datos

Conos reductores adecuados	302140; 302135
\emptyset de sujeción D_1	12 mm
Ø exterior D	42 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Perforación para conducto de refrigeración	SÍ
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302031-12