

**Garant****CCMT 09T308, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Clase de artículo	21G

## Descripción

CCMT 09T308 HB7120-1 Clase: HB7120-1

Rompevirutas: VS

Tolerancia: MF

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 90 - 290 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VS
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	90 - 290 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado