

Garant
CC. T 120404, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260064 HB7120-1
GTIN	4045197817143
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 120404 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VS
 Tolerancia: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Rompevirutas	VS
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado