

Garant**DC. T 11T302, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Clase de artículo	21G

Descripción

DCMT 11T302 HB7120-1 Clase: HB7120-1
Rompevirutas: VS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 290 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7120-1

Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado