

**Garant****Plaquita de tronzar Radio completo, CU7025, Ancho de tronzado w: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273736 5
GTIN	4045197579270
Clase de artículo	21J

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,04 mm
Avance f	0,12 - 0,26 mm/rev,
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,7 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		