

Garant**Plaquita de tronzar Mecanizado medio, HB7215, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273727 3
GTIN	4045197502827
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Avance f	0,1 - 0,23 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,8 - 1,7 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Aplicación principal	K
Aplicación secundaria	P
Condición de corte	continuo
Clase	HB7215
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
GG(G)	adecuado	280 m/min	K
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		