



Lijadoras angulares, Tipo: AGS15-125



Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 077141 AGS15-125 |
| GTIN | 4002395236015 |
| Clase de artículo | 03M |

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular **Milwaukee** con arranque suave, **bloqueo de re arranque** y protección contra sobrecarga. Muela especial de 1500 W con número de revoluciones de estrangulación **para muelas abrasivas a láminas** con regulación electrónica constante. Juego de sujeción incluido.

Suministro:

Mango adicional, cubierta protectora, cable de red de 4 m.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--|
| Ø máximo de muela | 125 mm |
| Quality Dress | AGS15-125CProTector |
| Bloqueo contra re arranque | sí |
| Profundidad de corte máxima | 33 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Vibraciones máximas según EN | 5,5 m/s ² |
| Consumo de potencia | 1500 W |
| Arranque suave | sí |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Velocidad de giro máxima | 7600 min ⁻¹ |

Tipo de producto

Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo NUT

073930 NUT

Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC

073930 FIXTEC