

**Garant****Plaquita de tronzar Mecanizado medio, CU7025, Ancho de tronzado w: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273730 6
GTIN	4045197579249
Clase de artículo	21J

**Descripción técnica**

Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,04$ mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Avance f	0,13 - 0,33 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	1,2 - 3,3 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	CU7025
Radio angular R	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
continuo	adecuado		
seco	adecuado		