

**Garant****Plaquita de tronzar Filo recto, PKD, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273743 3
GTIN	4045197496799
Clase de artículo	21L

**Descripción****Ejecución:****Con rompevirutas mecanizado por láser** para la formación óptima de la viruta.**Descripción técnica**

Tolerancia ancho de tronzado w	±0,03 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	PCD
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Clase	PKD
Radio angular R	0,2 mm
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	neutro
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	650 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	650 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	650 m/min	N
CuZn	adecuado	550 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado	400 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		