



Platos de torno de barra de cuña con mordazas revers. de 1 pieza, DIN 6350, Tipo: 250



Datos de pedido

Número de pedido	313110 250
GTIN	4019208227764
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

- **Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.**
- **Con seguro de garras, de apriete centrado.**
- **Paso grande.**
- **La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.**
- **Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.**
- **Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.**
- **Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.**
- **Contorno exterior con arista para salpicaduras de agua.**
- **Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.**

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo con rosca según DIN 800. El plato se fija por delante con tornillos a una brida, y ésta al husillo. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

Código de colores para accesorios: Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas

Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores: 8 - 253 mm

Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores: 99 - 261 mm

Carrera de sujeción por mordaza S: 8 mm

Ø exterior A: 256 mm

Paso E: 62 mm

Altura del plato D: 92 mm

Descripción técnica

Ø de centrado B	235 mm
Peso	34,5 kg
Tipo	250
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	99 - 261 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	8 - 253 mm
Ø exterior A	256 mm
Velocidad de giro máxima	4200 min ⁻¹
Altura del plato D	92 mm
Carrera de sujeción por mordaza S	8 mm
Paso E	62 mm
Llave de cuadrado interior K	14 mm
Norma	DIN 6350
Código de colores para accesorios	Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas

Accesorios

313200 250

Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 250

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250

313210 250

Juego bocas de base 3 piezas, dentado inclinado Para tipo de plato 250

313205 250

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 250

313250 250

Juego bocas de base 3 piezas, dentado recto Para tipo de plato 250

313207 250