Garant

Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma ADB, SK 40, ∅ de sujeción D1: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	302038 10
GTIN	4045197602428
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:
· **Concentricidad ≤ 3 µm.**
· **Con RFID/perforación Ballufchip.**
· **Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste de 10 mm).**
· **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
· **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**
Aplicación:
Para taladrar, escariar y fresado de acabar.
Suministro:
Incluido llave hexagonal de mango transversal.
Partes opcionales:
Tirante (PA) n.° 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.° 308810 – 308830, tam. 12; 20; 32: cono reductor n.° 302135 – 302187.
Tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Descripción técnica

Rosca M	M8×1
Peso	1,3 kg
Longitud de voladizo medida A	80,5 mm
Longitud útil L_1	61,5 mm

L_2	35 mm
∅ D_2	30 mm
∅ de sujeción D_1	10 mm
∅ exterior D	49,5 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/302038-10