

FAHRION®
PRAZISION

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial, ET 20, Ø de sujeción nominal d: 4,5 mm



Datos de pedido

Número de pedido	309428 4,5
GTIN	2050001703972
Clase de artículo	34F

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricidad 20 µm.

Aplicación:

Para roscado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para :

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

Norma: Norma de fábrica

Tipo: 4284 E

Ø exterior D: 21 mm

Longitud total L: 31 mm

Extensión axial: 7 mm

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	4,5 mm
Adaptador	ET 20

Norma	Norma de fábrica
Tipo	4284 E
Ø exterior D	21 mm
Longitud total L	31 mm
Extensión axial	7 mm