



Pasta lubricante de alto rendimiento, sin cloro, Contenido: 750g



Datos de pedido

Número de pedido	084160 750
GTIN	2050000966026
Clase de artículo	08J

Descripción

Ejecución:

Pastas de corte para el uso controlado. Aplicación sencilla (inmersión o aplicación). Se adhiere en la arista y sólo se va licuando durante el uso; buenas propiedades lubricantes, máx. capacidad absorción de presión.

Pasta de corte blanda.

Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte** y la **calidad de la superficie**.

Sin cloro, no se producen vapores nocivos, **ecológico**.

Aplicación:

Universal para **rosar, escariar, fresar, vaciar y aserrar**. Imprescindible para el mecanizado de materiales **difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes al calor, aleaciones de níquel, titanio y similares.

Descripción técnica

Color	marrón
Temperatura de autoinflamación	320 °C
Punto de inflamación	250 °C
Ejecución	Dose
Forma	Pasta

Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	0,75 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado