



Disp. para el mandrinado de garras, Ø exterior / interior: 153/110mm



Datos de pedido

Número de pedido 315900 153/110

GTIN 4019208059464

Clase de artículo 38L

Descripción

Ejecución:

En la carcasa está montado un **anillo en espiral forjado en estampa**, que se hace girar por medio de una cuchilla en el contorno de la carcasa. Este anillo en espiral mueve 3 cuchillas de ajuste **reversibles** con progresión continua hacia dentro o hacia fuera. Para el mandrinado, se colocan los tornillos de enganche de las garras de ajuste en los agujeros de las cuchillas intercambiables del plato de torno y se aprieta el plato. **Durante el mandrinado, el plato se encuentra en el estado (pretensión) que adoptará también en el mecanizado posterior de la pieza de trabajo.**

Leyenda:

Mordazas de ajuste

Moleta

Carcasa con anillo en espiral

Bocas intercambiables

Tornillo de enganche

Aplicación:

Mandrinado interior y repasado exterior de mordazas intercambiables blandas en platos de torno. Adecuados **para rectificado interior y posterior** de garras intercambiables templadas para conseguir **concentricidad**.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø zona de enganche posición A | 150 - 215 mm |
| Ø interior | 110 mm |
| Ø exterior | 153 mm |
| adecuado para platos giratorios de Ø hasta | 250 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Ø zona de enganche posición J | 50 - 115 mm |
| adecuada para Ø de platos de torno | 80 - 200 mm |
| Tipo de producto | Anillo de perforación de mordazas |