

Garant
**Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:
20/6mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273750 20/6
GTIN	4045197484581
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Anchura de función L_4	21,5 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	18 mm
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Longitud total L	125 mm
Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 7	279815 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30
Varilla de 8 mm, con imánCon asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600