

Garant**Soporte para tronzar, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 25/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273756 25/3
GTIN	4045197485069
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con $t_{\text{máx}}$ ($5 \times$ anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx}}$	15 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Anchura de función L_4	26,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	34 mm
Tornillo	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Longitud total L	150 mm
Anchura del mango b	25 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo ajuste Tipo 6	279815 6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600