



Pie de rey de taller con lectura sin paralaje y ajuste preciso, Capacidad de medición: 500mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 415170 500 |
| GTIN | 4045197319029 |
| Clase de artículo | 41Z |

Descripción

Ejecución:

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.

Nonio plano para **lectura sin paralaje**, lectura directa **de medida interior** por escala adicional, con ajuste preciso.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Calibración | A1 |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior |
| Ø parte de medición interior | 20 mm |
| Longitud del pico | 150 mm |
| Capacidad de medición | 0 - 500 mm |
| División | 1/20 mm |
| Embalaje | caja estable |
| Norma | ISO 13385 |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,1 mm |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Ajuste preciso | sí |
| Técnica de medición | analógico |
| Material | Acero fino, INOX |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller |

Servicios

| | |
|---|------------|
| CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm | 021000 500 |
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm | 021010 500 |