

**Garant****Soporte para tronzar, izquierda, Ancho de tronzado / ancho de mango w:  
20/5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273751 20/5
GTIN	4045197484734
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	15 mm
Ancho de tronzado w	5 mm
Anchura de función $L_4$	21,5 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	38 mm
Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Longitud total L	125 mm
Anchura del mango b	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo ajuste Tipo 7	279815 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600