

HOLEX**Pie de rey de taller con división en mm y pulgadas, Capacidad de medición: 500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415100 500
GTIN	4045197203168
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.

Descripción técnica

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Longitud del pico	150 mm
Ø parte de medición interior	20 mm
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Modelo superficie de medición	templado
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
División	1/128 pul
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Norma	ISO 13385

Desviación de medición E MPE	± 0,1 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500