



Rectificadora doble DS con aspiración, 400 V, Tipo: DS15/300A



Datos de pedido

Número de pedido	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Clase de artículo	03S

Descripción

Ejecución:

Rectificadora doble con aspiración integrada en el soporte.

El polvo de amoladura se separa eficazmente a través de un filtro de agua y un filtro previo y un segundo filtro de plástico conectados posteriormente. Se **suministra sin muelas abrasivas**.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.º 596100.

Consumo de potencia: 1100 W

Velocidad de giro máxima: 1450 min⁻¹

Ø de muela abrasiva D: 300 mm

Anchura de muela abrasiva P: 40 mm

Ø de perforación de muela abrasiva H: 76 mm

Volumen de transporte aspiración: 10 m³/min

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	1450 min ⁻¹
Quality Dress	DS15/300A
Consumo de potencia	1100 W
Peso	160 kg
Volumen de transporte aspiración	10 m ³ /min
Anchura de muela abrasiva P	40 mm
Ø de perforación de muela abrasiva H	76 mm
Ø de muela abrasiva D	300 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Rectificadora doble

Accesorios

Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo EK60	596610 EK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo SC80	596610 SC80
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK60	596610 NK60
Muela para esmeriladora D×T×H (mm) Tipo NK24	596610 NK24