

**Garant****Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:  
32/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273750 32/4
GTIN	4045197531513
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza $L_1$	37 mm
Ancho de tronzado w	4 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	12 mm
Anchura de función $L_4$	26,5 mm
Tornillo	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Longitud total L	170 mm
Anchura del mango b	32 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX30	674248 TX30
Tornillo ajuste Tipo 7	279815 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600