

FLEX**Lijadora de costuras de garganta, aparato básico, Tipo: LLK1503****Datos de pedido**

Número de pedido	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Clase de artículo	03S

Descripción**Ejecución:**

Motor básico de alta potencia con batería TRINOXFLEX 18 V para el mecanizado de superficies metálicas.

- **Motor sin escobillas de alta resistencia con mayor grado de eficacia.**
- **Adaptador de herramienta único en su género con acoplamiento rápido para el cambio sin herramientas de los cuatro adaptadores de sistema, para satinado y rectificado por cinta de tubos, para el rectificado con lijadora de banda o lijadora de costuras de garganta.**

Suministro:

Versión sin adaptador, incluyendo 2 baterías de 18 V / 5,0 Ah, cargador y L-Boxx® 238.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas en el n.º 566994 y n.º 566996.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Consumo de potencia: 1200 W

Velocidad de giro máxima: 1500 - 4700 min⁻¹

Ø máximo de muela: 152 mm

Peso: 3,4 kg

Descripción técnica

Peso	3,4 kg
Ø máximo de muela	152 mm
Velocidad de giro máxima	1500 - 4700 min ⁻¹
Consumo de potencia	1200 W
Quality Dress	LLK1503
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Rectificadora garganta soldadura

Accesorios

Muela compacta RC-UW Rapid Cut D × P × Alt (mm) Comparación de granulado 50	566994 50
Muela compacta D × P × Alt (mm) Comparación de granulado 280	566996 280
Muela compacta D × P × Alt (mm) Comparación de granulado 180	566996 180
Muela compacta RC-UW Rapid Cut D × P × Alt (mm) Comparación de granulado 100	566994 100
Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC