



Verificador de interiores de precisión, acero sin reloj comparador SU, Capacidad de medición: 160-290mm



Datos de pedido

Número de pedido	435040 160-290
GTIN	2050001047984
Clase de artículo	46F

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos con plato de centrado. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno palpador por medio de segmento circular. El ajuste a distintos diámetros se realiza por medio de pernos de medición fijos intercambiables. Pernos palpadores refrentados de metal duro. Soporte de instrumentos estabilizado frente al calor de manos y temp. ambiente.

Pernos de medición fijos **de acero**.

Aplicación:

Para la medición precisa de taladros en cuanto a \emptyset , concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.

Suministro:

Verificador de interiores de precisión completo (sin reloj comparador).

Partes opcionales:

Prolongaciones para profundidades de medición grandes n.º 435142, cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16. Versiones con capacidad de medición de hasta 800 mm disponibles a petición.

Descripción técnica

Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 µm
Número de pernos de medición	7
Número de discos de medición	4
Profundidad de medición	230 mm
Capacidad de medición	160 - 290 mm
Ancho plato de centrado	120 mm
Embalaje	caja estable
Calibración	C4
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Servicios

Calibración Instrumento de medición de precisión para interiores (forma constructiva B + C) Capacidad de medición máxima 800 mm	023210 800
---	------------

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Prolongación para mediciones profundas Longitud 1500 mm	435142 1500
Prolongación para mediciones profundas Longitud 1000 mm	435142 1000
Prolongación para mediciones profundas Longitud 750 mm	435142 750
Adaptador para instrumentos de medición de taladros de 2 puntos 1 ud. Tipo 90-300	439914 90-300
Reloj comparador digital Lectura de 0,0005 mm Capacidad de medición 12,5 mm	434322 12,5
Prolongación para mediciones profundas Longitud 500 mm	435142 500

Prolongación para mediciones profundas Longitud 2000 mm	435142 2000
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 50/1 μm	434674 50/1
Reloj comparador con graduación hacia la izquierda Capacidad de medición 10 mm	434807 10
Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 250/10 μm	434674 250/10
Prolongación para mediciones profundas Longitud 250 mm	435142 250
Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Anillo de comprobación DIN 2250 C \varnothing nominal 200 mm	484030 200
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Comparador digital inductivo Extramess Tipo 2001	434670 2001
Cuadrante indicador \pm intervalo de medición / lectura 130/5 μm	434674 130/5