

Garant**WCHX 040104, Tipo: SM**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268474 SM |
| GTIN | 4045197470362 |
| Clase de artículo | 21K |

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463 – 268468, tamaño 8.
adecuado para Ø de herramienta D_c: 8 mm

Clase: HB7120

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 220 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 110 - 140 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------|
| Velocidad de corte v _c aplicación principal | 110 - 220 m/min |
| Radio angular | 0,2 mm |
| Aplicación secundaria | M |
| Aplicación principal | P |
| Velocidad de corte v _c aplicación secundaria | 110 - 140 m/min |
| Tipo | SM |
| Clase | HB7120 |
| Material de corte | MD |

| | |
|---|---------------------------------|
| Código ISO plaquita de corte | WCHX 040104 |
| Número de cambios/cortes | 3 |
| adecuado para Ø de herramienta D _c | 8 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |