

CNMA 120404, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M



Datos de pedido

Número de pedido	255578 M
GTIN	4045197817617
Clase de artículo	221

Descripción

Ejecución:

- · Versión de un solo uso.
- · Un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.

Clase: BUX220

Ejecución de la arista de corte: M Profundidad de corte a_p: 0,1 - 0,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 200 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Ejecución de la arista de corte	М
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,1 - 0,5 mm

Clase	BUX220
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	CNMA 120404
Número de cambios/cortes	1
Atributo del nombre de producto	BUX220
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado