

Garant**Reloj comparador digital Lectura de 0,01 mm, Capacidad de medición: 12,5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	434000 12,5
GTIN	4045197574701
Clase de artículo	41C

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador de LCD de alto contraste muy grande (12 mm). Gracias al sistema de referencia, listo para la medición inmediata tras la conexión. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

Puesta a cero del indicador en cualquier posición, inversión del sentido del recuento, bloqueo del teclado contra un manejo imprevisto, parada automática (seleccionable). Nueva conexión por movimiento o pulsación de tecla; siempre se mantiene la referencia. IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Reloj comparador con cubierta protectora de aluminio roscada en el extremo del perno de medición y cubierta elevable que se puede montar alternativamente. 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915, dispositivo elevador de cable. n.º 434930, cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Grosor de la carcasa	28 mm
Calibración	C1
Fuerza de medición	0,5 – 1 N
Capacidad de medición	12,5 mm
Ø de carcasa	60 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
Lectura conmutable	0,01 mm
Clase de protección IP	IP 52
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,02 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Conexión RS232C
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm

Accesorios

Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Dispositivo elevador de cable. Longitud 500 mm	434930 500
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Emisores Tipo S4E	498966 S4E
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20

Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2	498940 D2
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2	498940 USB2
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta basculante	434912
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30

Punta de acero Tipo 13	434900 13
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2	498940 R2
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Dispositivo elevador de cable. Longitud 140 mm	434930 140
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3